

**Garant****Upichovací destička neutrální, HB7130, Šířka zápichu w (mm) / počet ks:  
2,2/30**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2710 2,2/30
GTIN	4067263090588
Třída artiklu	GGN

## Popis

**Vhodné pro:**

Upichovací hrot č. 273552 – 273558 a 273562 – 273570.

## Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	±0,1 mm
Počet kusů	30
Obsah	273115 2,2
Posuv f	0,07 mm/ot,
Rohový rádius R	0,2 mm
Typ	HB7130
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		

## **Příslušenství**

Upichovací destička neutrální Šířka zápichu w 2,2 mm

273115 2,2