

Garant**Upichovací destička neutrální, HB7130, Šířka zápichu w (mm) / počet ks:
2,2/50**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2710 2,2/50
GTIN	4067263090595
Třída artiklu	GGN

Popis

Vhodné pro:

Upichovací hrot č. 273552 – 273558 a 273562 – 273570.

Technický popis

Posuv f	0,07 mm/ot,
Rohový rádius R	0,2 mm
Obsah	273115 2,2
Počet kusů	50
Tolerance šířky zápichu w	±0,1 mm
Typ	HB7130
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Upichovací destička neutrální Šířka zápichu w 2,2 mm

273115 2,2