

HOLEX**Úpichovací a zapichovací destičky neutrální, HBG25, Šířka zápichu w (mm) / počet ks: 4/30**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2720 4/30 |
| GTIN | 4067263096764 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis

Provedení:

Úpichovací nástroje č. 278005; 278015 – 278056.

Technický popis

| | |
|---------------------------|--|
| Počet kusů | 30 |
| Obsah | 278029 4 |
| Rohový rádius R | 0,3 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,26 mm/ot, |
| Tolerance šířky zápichu w | ±0,04 mm |
| Typ | HBG25 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Vedlejší použití | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 130 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 80 m/min | M |
| GG(G) | vhodný | 140 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |

Příslušenství

Upichovací a zapichovací destička neutrální Šířka zápichu w
4 mm

278029 4