

HOLEX**Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění TCMT, HBT130, Velikost / počet kusů: 16T308/50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2659 16T308/50
GTIN	4067263096986
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řzná rychlost v_c hlavní použití	80 - 135 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,55 - 4 mm
Posuv f	0,2 - 0,3 mm/ot,
Obsah	261019 HBT130
Počet kusů	50
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT16T308
Typ	HBT130
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Příslušenství

TCMT 16T308 Typ HBT130

261019 HBT130