

**HOLEX****Úpichovací a zapichovací destičky neutrální, HBG25, Šířka zápichu w (mm) / počet ks: 4/50**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2720 4/50
GTIN	4067263096771
Třída artiklu	GGN

## Popis

### Provedení:

Úpichovací nástroje č. 278005; 278015 – 278056.

## Technický popis

Obsah	278029 4
Počet kusů	50
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Posuv f	0,1 - 0,26 mm/ot,
Rohový rádius R	0,3 mm
Typ	HBG25
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	140 m/min	K
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		

## Příslušenství

Upichovací a zapichovací destička neutrální Šířka zápichu w  
4 mm

278029 4