

HOLEX**Upichovací a zapichovací destičky plný rádius, HBG25, Šířka zápichu w (mm) / počet ks: 3/30**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2722 3/30
GTIN	4067263096788
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Upichovací nástroje č. 278015 – 278056.

Technický popis

Počet kusů	30
Rohový rádius R	0,3 mm
Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	±0,04 mm
Obsah	278036 3
Typ	HBG25
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	140 m/min	K
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Upichovací a zapichovací destičkaplný rádius Šířka zápichu w 3 mm

278036 3