

**Garant****Upichovací a zapichovací destičky, HB7020, Šířka zápichu w (mm) / počet ks:  
2/50**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2736 2/50
GTIN	4067263097198
Třída artiklu	GGN

## Popis

### Provedení:

Lamač třísek pro malé Ø a redukce řezné síly.

## Technický popis

Rohový rádius R	0,2 mm
Tolerance šířky zápichu w	±0,03 mm
Počet kusů	50
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Obsah	273701 2
Typ	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Upichovací / zapichovací destička Šířka zápichu w 2 mm

273701 2