

**Garant**

**Upichovací a zapichovací destičky, HB7020, Šířka zápichu w (mm) / počet ks:  
2/30**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2734 2/30
GTIN	4067263097143
Třída artiklu	GGN

**Technický popis**

Tolerance šířky zápichu w	±0,03 mm
Obsah	273700 2
Počet kusů	30
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Rohový rádius R	0,2 mm
Typ	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Upichovací / zapichovací destička Šířka zápichu w 2 mm

273700 2