

Garant

Upichovací destička střední obrábění, HB7020, Šířka zápichu w (mm) / počet ks: 2/50

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2740 2/50
GTIN	4067263097471
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	273725 2
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Počet kusů	50
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,1 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Typ	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Upichovací destička střední obrábění Šířka zápichu w 2 mm

273725 2