

Garant

Upichovací destička střední obrábění, HB7020, Šířka zápichu w (mm) / počet ks: 3/50

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2742 3/50
GTIN	4067263097631
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,23 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	±0,03 mm
Rohový rádius R	0,4 mm
Počet kusů	50
Obsah	273729 3
Hloubka řezu a _p	0,8 - 1,7 mm
Typ	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Upichovací destička střední obrábění Šířka zápichu w 3 mm

273729 3