

**Garant**

**Upichovací destička plný rádius, HB7020, Šířka zápichu w (mm) / počet ks:  
2,5/30**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2746 2,5/30
GTIN	4067263097686
Třída artiklu	GGN

**Technický popis**

Obsah	273735 2,5
Počet kusů	30
Tolerance šířky zápichu w	±0,03 mm
Posuv f	0,08 - 0,16 mm/ot,
Hloubka řezu a <sub>p</sub>	0,2 - 0,7 mm
Typ	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Upichovací destičkaplný rádius Šířka zápichu w 2,5 mm

273735 2,5