

## HEDI

### Závěsný rozvaděč energií, Typ: 250AIR



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Kompaktní závěsný rozvaděč energií s robustním pouzdem zesíleným tvrdou pryží, pro rozvody napětí, resp. stlačeného vzduchu, které šetří místo a zajišťují pořádek.

- **Snadné připojení kabelu s odlehčením tahu.**
- **Závěsné oko a masivní hák na nástroje.**
- **S ochranou proti stříkající vodě IPX4.**

**2×1/4 palce hadicové přípojky** na stlačený vzduch, 2,5 m hadice na stlačený vzduch.

##### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

##### Upozornění:

Závěsný rozvaděč energií s ethernetovou přípojkou na poptávku.

#### Technický popis

Šířka	227 mm
-------	--------

Hloubka	212 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Počet zásuvek 400 V / 16 A	1
Typ	250AIR
Jmenovitý výkon	9,5 kW
Výška	305 mm
Počet zásuvek 250 V	6
Počet přípojek stlačeného vzduchu	2
Ochranná třída IP	IP X4
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Druh produktu	Rozvaděče energií