

**Garant**

**Upichovací destička plný rádius, HB7020, Šířka zápichu w (mm) / počet ks:  
6/50**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2746 6/50
GTIN	4067263097976
Třída artiklu	GGN

**Technický popis**

Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Hloubka řezu $a_p$	0,8 - 2,3 mm
Obsah	273735 6
Počet kusů	50
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

**Údaje o uživateli**

	Použití	$V_c$	Kód ISO
--	---------	-------	---------

Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Upichovací destičkaplný rádius Šířka zápichu w 6 mm

273735 6