

Garant

**Upichovací destička plný rádius, HB7020, Šířka zápichu w (mm) / počet ks:
5/50**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2746 5/50
GTIN	4067263097952
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Posuv f	0,12 - 0,26 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	±0,04 mm
Hloubka řezu a _p	0,7 - 2 mm
Obsah	273735 5
Typ	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Upichovací destičkaplný rádius Šířka zápichu w 5 mm

273735 5