

Garant**Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění SCGT, HU7310, Velikost / počet kusů: 09T304/50**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2676 09T304/50
GTIN	4067263098188
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,25 - 3,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Obsah	260762 HU7310
Počet kusů	50
Typ	HU7310
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Příslušenství

SC.T 09T304 Typ HU7310

260762 HU7310