

**Garant**

**Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění TCGT, HU7310, Velikost / počet kusů: 110202/30**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2680 110202/30
GTIN	4067263098317
Třída artiklu	GGN

**Technický popis**

Obsah	260980 HU7310
Hloubka řezu $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 mm/min
Počet kusů	30
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HU7310
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

## Příslušenství

TC.T 110202 Typ HU7310

260980 HU7310