

Garant**Fréza na T-drážky, stopka Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Stopková fréza s upínací plochou a vnitřním chlazením. Velké zúžení v pracovní části, aby bylo možné zajiždět do nejužších drážek. Antikorozi povrchová úprava.

Použití:

Pro zhotovování drážek a výřezů dle DIN 650.

Upozornění:

Pracujte přednostně s vnitřním chlazením, aby bylo zajištěno optimální odvádění třísek. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP.T 060304
Ø stopky D_s h6	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	82 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Ø límce d_1	13 mm
Délka vyložení L_1	31 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Výška drážky a_p	11 mm

Rohový úhel čela	90 stupeň
Počet vyměnitelných břitových destiček	4
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Drážkovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219840