

**Garant****Kopírovací frézovací hlava, tvrdé obrábění, HB7730, Ø D h10: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210370 10
GTIN	4045197523464
Třída artiklu	21M

**Technický popis**

Délka hlavy l	13 mm
Délka břitu L <sub>2</sub>	7,5 mm
Ø břitů D	10 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub> v oceli < 60 HRC	0,3 mm
Velikost upínání	10 mm
Volná délka	13 mm
Posuv f <sub>z</sub> pro kopírovací frézování v oceli < 60 HRC	0,04 mm
Počet břitů Z	4
Řada	TopCut
Typ	HB7730
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý

Šířka záběru ae při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	50 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	160 m/min	K
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

## Příslušenství

Nástrčný adaptér pro momentové klíče Typ 8X3	219986 8X3
Montážní klíč Typ 8X3	219987 8X3