

HOLEX**Digitální posuvné měřítko, rozsah měření 150 mm ABS, Počet posuvných měřítek: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412822 3
GTIN	4067263100003
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Digitální posuvné měřítko s **absolutním měřítkem**, není třeba nulovat. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.

- **Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku.**
- **Elektronika je oddělena od pouzdra a je zabudována přímo na posuvné části. Měřicí síla se přenáší přímo na měřicí rameno. Posuvné měřítko díky tomu nabízí malou chybovost a lepší životnost.**
- **S robustním kovovým pouzdrem.**

Rozsah dodávky:

3 x posuvné měřítko č. 412821 vel. 150. Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	A1
Norma	ISO 13385
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3

Automatické vypnutí	ano
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Rozsah měření	0 - 150 mm
Počet obsažených baterií	3
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Odchylka měření E MPE	± 0,03 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Materiál pláště	Kov
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3X200 mm	021000 3X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 3X200 mm	021010 3X200

Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032