

Garant**Sada posuvných měřítek, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřítek: 10**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	410102 10
GTIN	4067263100058
Třída artiklu	40Z

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Ergonomicky optimalizované posuvné měřítko. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.

Měřicí plochy jemně lapované. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.

Rozsah dodávky:

10 x posuvné měřítko č. 410100 vel. 150.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Stupnice	1/20 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Délka měřicí čelisti	40 mm

Stupnice	1/128 palec
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Kalibrování	A1
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Rozsah měření	0 - 150 mm
Odečet	0,05 mm
Obal	Pouzdro
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 10X200 mm	021000 10X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 10X200 mm	021010 10X200

Příslušenství

Tabulka pro posuvné měřítko	412180
Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500