

**Garant****Sada posuvných měřítek, rozsah měření 150 mm nonius 1/50, Počet posuvných měřítek: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410107 3
GTIN	4067263100027
Třída artiklu	40Z

**Popis****Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Ergonomicky optimalizované posuvné měřítko. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.

Měřicí plochy jemně lapované.

**Rozsah dodávky:**

**3 × posuvné měřítko** č. 410105 vel. 150.

**Zvláštní příslušenství:**

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

**Technický popis**

Odečet	0,02 mm
Stupnice	1/128 palec
Rozsah měření	0 - 150 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm

Obal	Pouzdro
Norma	ISO 13385
Stupnice	1/50 mm
Hloubkoměr	Ø 1,6
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Kalibrování	A1
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3X200 mm	021000 3X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 3X200 mm	021010 3X200

## Příslušenství

Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
---	--------