

Garant**Sada posuvných měřitek, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 3**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	410102 3
GTIN	4067263100041
Třída artiklu	40Z

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Ergonomicky optimalizované posuvné měřítko. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.

Měřicí plochy jemně lapované. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.

Rozsah dodávky:

3 x posuvné měřítko č. 410100 vel. 150.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 150 mm
Obal	Pouzdro
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Stupnice	1/128 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce

Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Stupnice	1/20 mm
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm
Norma	ISO 13385
Odečet	0,05 mm
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3X200 mm	021000 3X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 3X200 mm	021010 3X200

Příslušenství

Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
Tabulka pro posuvné měřítko	412180