

Garant**Čelist s polohovacími kolíky, Pro šířku čelistí: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	362622 125
GTIN	4067263092179
Třída artiklu	31S

Popis**Provedení:**

- Ocel kalená, teniferovaná, nitridovaná v plynném prostředí (tolerance $\pm 0,01$ mm).
- Jednoduchá montáž na svěrák.
- Mechanické zatlačování kolíků.
- Ovládání stlačeného vzduchu prostřednictvím oboustranného ventilu.
- Žádný rozdíl mezi pevnou a pohyblivou čelistí.
- Potřebný tlak vzduchu 5,5 baru

Použití:

Rychlá výměna pro různé druhy obrábění.

- **Fixace polohy rychlá a s absolutně přesným opakovaním.**
- **Odpadá časově náročná manipulace s dosedacími lištami.**

Vhodné pro:

GRESSEL Gripo GPS125, Gripo GPS125-VS, Gripo 2, Gripo-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecosos.

WNT NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.

Technický popis

Druh produktu	čelisti pro svěrák
---------------	--------------------

