


Garant**Čelist s polohovacími kolíky, Pro šířku čelistí: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	362624 125
GTIN	4067263092186
Třída artiklu	31S

Popis**Provedení:**

- Ocel kalená, teniferovaná, nitridovaná v plynném prostředí (tolerance $\pm 0,01$ mm).
- Jednoduchá montáž na svěrák.
- Mechanické zatlačování kolíků.
- Ovládání stlačeného vzduchu prostřednictvím oboustranného ventilu.
- Žádný rozdíl mezi pevnou a pohyblivou čelistí.
- Potřebný tlak vzduchu 5,5 baru

Použití:

Rychlá výměna pro různé druhy obrábění.

- **Fixace polohy rychlá a s absolutně přesným opakováním.**
- **Odpadá časově náročná manipulace s dosedacími lištami.**

Vhodné pro:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

BULL pneumatický 125, mechanický 125.

KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.

RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Technický popis

Druh produktu	čelisti pro svěrák
---------------	--------------------

