


Garant**Čelist s polohovacími kolíky, Pro šířku čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	362624 160
GTIN	4067263092193
Třída artiklu	31S

Popis**Provedení:**

- Ocel kalená, teniferovaná, nitridovaná v plynném prostředí (tolerance $\pm 0,01$ mm).
- Jednoduchá montáž na svěrák.
- Mechanické zatlačování kolíků.
- Ovládání stlačeného vzduchu prostřednictvím oboustranného ventilu.
- Žádný rozdíl mezi pevnou a pohyblivou čelistí.
- Potřebný tlak vzduchu 5,5 baru

Použití:

Rychlá výměna pro různé druhy obrábění.

- **Fixace polohy rychlá a s absolutně přesným opakovaním.**
- **Odpadá časově náročná manipulace s dosedacími lištami.**

Vhodné pro:

ALLMATIC NC8 160, HD 160, TC, TITAN2 160.

BULL pneumatický 160, mechanický 160.

KESEL ARNO160, CNC160, NCA160.

RÖHM RKE160, RKE-L160, RKE-U160, RKG-L160, RKE-LV160.

Technický popis

Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	HD svěrák

Technický list

Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	HD-Allmatic
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	HD GARANT
Druh produktu	čelisti pro svěrák