

Yale

Strojní zvedák se zvedací čelistí YAM, Nosnost: 5t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086046 5
GTIN	4025092153997
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Strojní zvedák s kompaktními rozměry, břemeno lze zvedat pomocí zvedací čelisti, nebo pomocí hlavy. Vysoká stabilita, páka čerpadla je otočná o 270° (nikoli vel. 2).

Použití:

Zvedání, vyrovnávání a přemísťování strojů nebo podobných břemen i pro všeobecné opravy a montáže.

Technický popis

Délka	257 mm
Minimální výška nasazení	26 mm
Šířka ozubu	75 mm
Výška zdvihu	120 mm
Hmotnost	19 kg
Délka ozubu	57 mm

Výška	290 mm
Šířka	182 mm
Automatický zpětný chod pružiny	ano
Maximální nosnost	5 t
Druh produktu	Hydraulický strojní zvedák