

Garant

Sada digitálních posuvných měřitek s hranatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm IP54 s datovým výstupem, Počet posuvných měřitek: 10

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412681 10
GTIN	4067263100225
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem. **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachováni. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). **Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene.** Měřicí plochy nejméněji zabroušené.

Výhoda:

- Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene.
- Dlouhá životnost baterie.
- Velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.
- Nový moderní design.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032. **10 x posuvné měřítko č. 412680 vel. 150.**

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963

Náhradní díl:

Víčko datového výstupu č. 412237 vel. D, držák na baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Kalibrování	A1
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Odečet	0,0005 palec
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozsah měření	0 - 150 mm
Rozlišení	0,01 mm
Počet obsažených baterií	10
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Ochranná třída IP	IP 54
Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 10X200 mm	021000 10X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 10X200 mm	021010 10X200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412236
Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B
Krytka pro posuvné měřítko Typ D	412237 D
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Rozhraní klávesniceUSB Typ G2	498963 G2