

Garant

Sada digitálních posuvných měřitek s hranatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm IP54 s datovým výstupem, Počet posuvných měřitek: 3

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412681 3
GTIN	4067263100201
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem. **Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). **Ergonomické pouzdro s na dotyk příjemnou komponentou Haptoprene®.** Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Výhoda:

- Ergonomické pouzdro s na dotyk příjemnou komponentou Santoprene®.
- Dlouhá životnost baterie.
- Velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.
- Nevý moderní design.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032. **3x posuvné měřítko** č. 412680 vel. 150.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963

Náhradní díl:

Víčko datového výstupu č. 412237 vel. D, držák na baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Počet obsažených baterií	3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 150 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3X200 mm	021000 3X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 3X200 mm	021010 3X200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412236
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Rozhraní klávesniceUSB Typ G2	498963 G2
Krytka pro posuvné měřítko Typ D	412237 D
Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B