

Garant**NC navrtávák 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	210405 20
GTIN	4045197607751
Třída artiklu	21M

Technický popis

Ø rezné hlavy D	20 mm
Délka hlavy l	25 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,8 mm/ot,
Velikost upínání	20 mm
Řada	TopCut
Typ	HB730
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Počet břitů Z	2
Vrcholový úhel	142 stupeň
Stopka	GARANT TopCut
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Obráběcí vložka pro středící vrtání a navrtávání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	50 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	160 m/min	K
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Příslušenství

Montážní klíč Typ 16X5	219987 16X5
Nástrčný adaptér pro momentové klíče Typ 16X5	219986 16X5