

Garant**APMT 180508 ER, HB7730, Typ: GG**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215256 GG
GTIN	4045197601056
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 9 \text{ mm}$.

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv f_z na zub: 0,2 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,2 mm
Typ	Litina
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 180508 ER
Typ	HB7730
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	250 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		