

Jednopolová zkoušečka napětí s vysoce kvalitní čepelí šroubováku, drážka 2,5, Šířka břitu: 2,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	665014 2,5
GTIN	3831007678612
Třída artiklu	61F

Popis

Provedení:

Plastová rukojeť s izolovanou čepelí šroubováku a násuvným klipsem.

Vysoce kvalitní čepel šroubováku, rozsah měření 150 – 250 V.

Upozornění:

Tyto zkoušečky napětí splňují bezpečnostní předpisy podle VDE 0680/6. Doutnavky proto nelze vyměnit.

Technický popis

Násuvný klips	ano
Délka čepele	55 mm
Šířka břitu	2,5 mm
Celková délka	132 mm
Rozsah měření	150 - 250 V
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Materiál rukojeti	Plast
Druh produktu	Zkoušečka napětí