

Garant**NC navrtávák 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 210400 12 |
| GTIN | 4045197557544 |
| Třída artiklu | 21M |

Technický popis

| | |
|---|---------------|
| Délka břitu L ₂ | 6 mm |
| Délka hlavy l | 16 mm |
| Ø řezné hlavy D | 12 mm |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,6 mm/ot, |
| Velikost upínání | 12 mm |
| Řada | TopCut |
| Typ | HB730 |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | N |
| Počet břitů Z | 2 |
| Vrcholový úhel | 90 stupeň |
| Stopka | GARANT TopCut |
| Vnitřní chlazení | ne |

Druh produktu

Obráběcí vložka pro
středicí vrtání a navrtávání

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 210 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 170 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 130 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 110 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC | omezené použití | 50 m/min | H |
| Ocel < 60 HRC | omezené použití | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | omezené použití | 80 m/min | S |
| GG(G) | vhodný | 160 m/min | K |
| Olej | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | omezené použití | | |
| Vzduch | omezené použití | | |

Příslušenství

Nástrčný adaptér pro momentové klíče Typ 10X4

219986 10X4

Montážní klíč Typ 10X4

219987 10X4