

Garant**NC navrtávák 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	210400 16
GTIN	4045197557551
Třída artiklu	21M

Technický popis

Délka hlavy l	20 mm
Ø řezné hlavy D	16 mm
Délka břitu L ₂	8 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,8 mm/ot,
Velikost upínání	16 mm
Řada	TopCut
Typ	HB730
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Počet břitů Z	2
Vrcholový úhel	90 stupeň
Stopka	GARANT TopCut
Vnitřní chlazení	ne

Druh produktu

Obráběcí vložka pro
středící vrtání a navrtávání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	50 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	160 m/min	K
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Příslušenství

Montážní klíč Typ 13X4

219987 13X4

Nástrčný adaptér pro momentové klíče Typ 13X4

219986 13X4