

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/7B**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 930505 800/7B |
| GTIN | 4067263100607 |
| Třída artiklu | 9GK |

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 24×24G, se zásuvkami 20×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

| | |
|--------------------------|--------|
| Počet dvířek | 0 |
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 |
| Počet zásuvek | 7 |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm |

| | |
|--|--|
| Šířka | 600 mm |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 |
| Užitná výška | 700 mm |
| Užitná výška pro zásuvky | 700 mm |
| Výška | 800 mm |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 |
| Hmotnost | 100 kg |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm |
| Počet výsuvných polic | 0 |
| Hloubka | 600 mm |
| Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště | ne |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | 20×20G |
| Druh produktu | Skříň na nářadí |