

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/7A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930605 1000/7A
GTIN	4067263100669
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×24G, se zásuvkami 26×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Výška	1000 mm
Šířka	750 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Užitná výška pro zásuvky	900 mm

Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Užitná šířka zásuvky v G	26
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet dvířek	0
Počet výsuvných polic	0
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hmotnost	125 kg
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná výška	900 mm
Počet zásuvek	7
Hloubka	600 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí