

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/7A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930705 1000/7A
GTIN	4067263100690
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×24G, se zásuvkami 36×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvky v G	36

Počet výsuvných polic	0
Hĺoubka	600 mm
Užitná hĺoubka zásuvek	500 mm
Užitná šírka zásuvek	900 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Šírka	1000 mm
Užitná hĺoubka zásuvek v G	20
Užitná výška	900 mm
Nosná konštrukce pod výškove nastaviteľné pracovisko	ne
Hmotnosť	165 kg
Počet zásuvek	7
Výška	1000 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnosť zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokovaní výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámeček	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí