

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 900/7A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930715 900/7A
GTIN	4067263100744
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×24G, se zásuvkami 36×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Zásuvka **50 mm s nosností** 75 kg. Zásuvka **od 75 mm s nosností** 200 kg.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Šířka	1000 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Užitná šířka zásuvek	900 mm

Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Užitná výška	800 mm
Výška	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Počet výsuvných polic	0
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Hmotnost	144 kg
Počet zásuvek	7
Počet dvířek	0
Hloubka	600 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí