

**Garant****APMT 180508 ER, HB7520, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215220 ST900
GTIN	4045197600936
Třída artiklu	21A

**Popis****Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \max} = 9$  mm.

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,15 mm

**Technický popis**

Typ	ST900
Posuv $f_z$ na zub	0,15 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 180508 ER
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	340 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		