

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1250/10A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931105 1250/10A
GTIN	4067263100904
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Počet dvířek	0
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
ComfortClose	ne

Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná výška pro zásuvky	1150 mm
Užitná výška	1150 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Počet výsuvných polic	0
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	197 kg
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Šířka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Výška	1250 mm
Hloubka	700 mm
Počet zásuvek	10
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí