

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek:  
685/4A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:****Kompletní se zásuvkami 26×24G.**

Montážní vozík v 30×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2složkovými rukojeťmi Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

**100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.

Nutné pro všechny montážní vozíky.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Užitná výška pro zásuvky	400 mm
--------------------------	--------

Výška	685 mm
Se zvýšenou hranou	ano
Šířka	750 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška	400 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná výška zásuvkové skříňky	400 mm
Hloubka	700 mm
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Korpus nahoře otevřený	ne
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
ComfortClose	ne
Počet zásuvek	4
Maximální nosnost	600 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Ø koleček	125 mm
Hmotnost	102 kg
Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu

Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Montážní vozík