

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuvek:
685/4A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:****Kompletní se zásuvkami 20×20G.**

Montážní vozík v 24×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a posuvnými 2složkovými rukojetěmi Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	20×20
---------------------------	-------

Se zvýšenou hranou	ano
Počet dvířek	0
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Počet řiditelných koleček s brzdou	2
Užitná výška pro zásuvky	400 mm
Užitná výška	400 mm
Hmotnost	76 kg
Potah nezanechává stopy	ano
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Počet výsuvných polic	0
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Korpus nahoře otevřený	ne
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hloubka	600 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	400 mm
Počet zásuvek	4
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Ø koleček	125 mm
Maximální nosnost	600 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná šířka zásuvky v G	20
Šířka	600 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
ComfortClose	ne
Výška	685 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu

Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Montážní vozík