

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/8A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931315 1000/8A
GTIN	4067263101079
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Hloubka	700 mm
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24

Počet dvířek	0
Počet výsuvných polic	0
Hmotnost	195 kg
Užitná výška	900 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Užitná šířka zásuvky v G	36
Šířka	1000 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Výška	1000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet zásuvek	8
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×24G
Druh produktu	Skříň na náradí