

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/8A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931305 1000/8A
GTIN	4067263101031
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříň je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Počet výsuvných polic	0
Výška	1000 mm
Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Počet zásuvek	8
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hloubka	700 mm
Užitná výška	900 mm
Hmotnost	195 kg
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Šířka	1000 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí