

Garant**APMT 133524 ER, HB7630, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215364 INOX
GTIN	4045197673626
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,18 mm
Rohový rádius	2,4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 133524 ER
Typ	HB7630
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		