

**Garant****Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 125XSPA****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

- **Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.**
- **Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.**
- **Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.**
- **Dokonale středově upínací díky středovému nastavení.**
- **Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.**

**Použití:**

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středově upínání.

**Vhodné pro:**

Nástavbové čelisti č. 363010 – 363045.

**Rozsah dodávky:**

Základní těleso, vřeteno, matice vřetena a čtyři upínací šrouby vhodné pro automatizační konzolu č. 360164 XP80Z.

**Zvláštní příslušenství:**

Momentový klíč č. 656050, nástrčné klíče č. 642229 13, montážní stanice č. 358595 80.

**Upozornění:**

Vhodný pro automatizační systém GARANT TurnTable v kombinaci s / pro automatizační konzolu č. 360164 XP80Z. Vhodné nástavbové čelisti č.363010 – 363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti.

**Technický popis**

L	186 mm
---	--------

B	125 mm
Barevný kód	Xtric 125
Hmotnost	10,6 kg
Výška H	54 mm
Rozměry velikostí klíčů	13 mm
Rozměry velikostí klíčů	5 mm
Maximální upínací síla	32 kN
Maximální utahovací moment	132 Nm
Provedení	upínací systém přes nulový bod
Odpich	80 mm
Druh produktu	Strojní svěrák