

## HEDI

### Umělohmotný kabelový buben, Typ: 25V



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081125 25V
GTIN	4003644013258
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači. Pro použití v suchém prostředí.

##### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Ochranná třída IP: IP 20

Jmenovitý výkon odvinutý: 3500 (16 A) W

Třída kabelu: H05VV-F

Konstrukce kabelu: 3G1,5

Materiál kabelu: PVC červený

Délka kabelu: 25 m

Počet zásuvek: 4

#### Technický popis

Konstrukce kabelu	3G1,5
-------------------	-------

Materiál kabelu	PVC červený
Typ	25V
Délka kabelu	25 m
Síťové napětí	250 V
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Třída kabelu	H05VV-F
Ochranná třída IP	IP 20
Počet zásuvek	4
Materiál pouzdra	plast
Zdroj energie	Síťový provoz
Diagnostický systém k dispozici	ne
Druh produktu	Kabelový buben