

Yale

Ocelový naviják SJ, Nosnost: 3t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086040 3
GTIN	4025092079877
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Závitový ozubený hřeben se zvedacím pouzdem.

Samostatná zátěžová tlaková brzda drží bezpečně náklad v určené výšce.

Ocelový naviják typ SJ s řehťákovou klikou podle bezpečnostních předpisů.

Norma:

DIN 7355

Technický popis

Výška zdvihu	1095 mm
Nosnost	3000 kg
Konstrukční výška	735 mm
Hmotnost	20 kg
Druh produktu	Zvedák vozíku / strojní zvedák

