

**Garant****APMT 180512 SR, HB7510, Typ: ST1400**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215227 ST1400
GTIN	4045197673459
Třída artiklu	21A

## Popis

### Upozornění:

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \max} = 9$  mm.

Rohový rádius: 1,2 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,25 mm

## Technický popis

Typ	ST1400
Posuv $f_z$ na zub	0,25 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 180512 SR
Typ	HB7510
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		