

## USB nabíjecí adaptér, Typ: 2



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 081149 2      |
| GTIN           | 4008496066162 |
| Třída artiklu  | 08C           |

### Popis

#### Provedení:

- **Celkový výkon: 38 W pro optimalizované a rychlé nabíjení**
- **Nejnovější technologie GN**
- **Technologický trend: Dodávka energie a rychlé nabíjení pro rychlé a inteligentní nabíjení**
- **Vstup AC: 100-240 V ~ 1,0 A 50-60 Hz**
- **1x přípojka USB typu C: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)**
- **1x přípojka USB A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)**
- **Současné nabíjení až 2 zařízení**
- **Super lehké, velmi praktické a kompaktní provedení**
- **Moderní a vysoce kvalitní design**
- **Garantovaná a osvědčená kvalita VARTA**

### Technický popis

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Počet nabíjecích míst pro USB | 2           |
| Jmenovité napětí              | 100 - 240 V |
| Délka                         | 80 mm       |
| Výška                         | 195 mm      |

## Technický list

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Frekvence sítě                  | 50 - 60 Hz                         |
| Maximální počet nabíjecích míst | 2                                  |
| Šířka                           | 35 mm                              |
| Označení výrobce                | Nabíječka VARTA Speed Charger 38 W |
| Druh produktu                   | Nabíječka                          |