

Yale

Strojní zvedák se zvedací čelistí YAM, Nosnost: 10t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086046 10
GTIN	4025092154000
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Strojní zvedák s kompaktními rozměry, břemeno lze zvedat pomocí zvedací čelisti, nebo pomocí hlavy. Vysoká stabilita, páka čerpadla je otočná o 270° (nikoli vel. 2).

Použití:

Zvedání, vyrovnávání a přemísťování strojů nebo podobných břemen i pro všeobecné opravy a montáže.

Technický popis

Délka ozubu	60 mm
Výška	325 mm
Maximální nosnost	10 t
Minimální výška nasazení	33 mm
Hmotnost	38 kg
Automatický zpětný chod pružiny	ano

Výška zdvihu	145 mm
Šířka	240 mm
Šířka ozubu	100 mm
Délka	280 mm
Druh produktu	Hydraulický strojní zvedák